

P.S. Subli LT – Low Temperature

Descrição

Filme de PU para aplicação de filme de recorte, desenvolvido para utilização em tecidos tingidos via processo de sublimação. A construção deste filme cria uma barreira contra os pigmentos que migram do processo de tingimento do substrato, e que eventualmente danificam a imagem transferida.

Formulado com adesivo que transfere a temperatura mais baixa, visando minimizar ainda mais a migração do pigmento sublimático na transferência.

Backing de poliéster. Filme com espessura de 110 micron.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova a 45°

Pressão mínima de corte: 60 gf

Aplicação:

Temperatura: 130°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: média – 3 á 4 bars

Suporte: retirado a quente ou frio

Processo

- 1) Recorte do material **em reverso** (espelhado),
- 2) Depilar o material presente em excesso,
- 3) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster,
- 4) Transferência com calor (15 segundos, 130° C),
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster quente ou à frio.

Tecidos Recomendados

100% poliéster e tecidos mistos. O adesivo deste filme funciona com todos os outros tipos de tecidos, porém em função da sua barreira química este filme é indicado para personalização em tecidos de poliéster sublimados.

Lavagem :

Aguardar 24horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 30°C , não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

Lavagem à Seco: Não.

Máquina de secar: Não.

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 12/2015

**N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.**

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br



Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br