



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 06/2016

Stripflock®

Descrição

Filme de poliuretano para aplicação em plotter de recorte, com superfície flocada e macia ao toque. Disponível em um grande número de cores. Este filme foi desenvolvido para substituir o processo de flocagem, material de fácil manuseio e aplicação. Não sugerido para tecidos elásticos ou detalhes muito pequenos que dificultam processo de depilar em função da espessura deste filme de 500 micron. Backing de poliéster.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Recorte:

Lâmina: nova, para materiais de alta espessura

Pressão mínima de corte: 100 gf

Transferência:

Temperatura: 160°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: média (3-4 bar)

Suporte: retirado a frio

Processo

IMPORTANTE !!! Recomendamos recortar detalhes maiores que 1 cm.

- 1) Recorte do material **em reverso**, recomendamos uso de lâmina de recorte para materiais de maior espessura,
- 2) Depilar o material presente em excesso,
- 3) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster,
- 4) Transferência com calor (15 segundos, 160° C),
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster após transferência quando frio.

Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via tinta de sublimação.

Lavagem: Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem

Lavagem à Seco: Não

Máquina de secar: Sim

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 06/2016

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nosso website, www.siser.it. Para demais informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br



Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br