

VINIL PLUS DG

Descrição

Filme para recorte e impressão digital produzido em PVC. Adere a tintas solvente ou eco solvente. Ideal para aplicação em tecidos sem elasticidades, como algodão e poliéster.

Com 140 microns de espessura, confere alguns diferenciais, como: maior facilidade no processo produtivo, menor tempo e temperatura de transferência, facilidade no recorte e depilação, aplicação do adesivo consistente ao longo de todo o filme. Liner de poliéster não adesivado. É necessário utilizar máscara para a transferência do material para o tecido. A composição deste filme não adere a tintas sublimáticas e pigmentadas, ou receber sublimação.

Aplicação

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Transferência:

Temperatura: 150°C

Tempo: 08 segundos

Pressão: pressão média (3-4 bar)

Suporte: retirado a quente.

Processo:

- 1) Imprimir e cortar o material,
- 2) Depilar o material em excesso,
- 3) Aplicar a máscara para transferência sobre o material,
- 4) Remover o filme do liner utilizando a máscara para transferência,
- 5) Transferência com calor (150°C por 8 segundos),
- 6) Remover a máscara para transferência a quente.

Tecidos Recomendados

100% Algodão, 100% poliéster e mistos de algodão-poliéster. Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via tinta de sublimação.

Lavagem: Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C – no avesso – não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem. A lavagem com a temperatura máxima não deve exceder 12 minutos. O tempo total da lavagem não deve ultrapassar 50 minutos.

Lavagem à Seco: Não recomendado.

Máquina de secar: Não recomendado.

Não passar a ferro.

Obs.:

- 1) Armazenar o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos;
- 2) Utilizar o material em até 2 anos após a data de fabricação.
- 3) Este filme não é indicado para sobreposições ou composições de imagens que seja necessário prensar novamente o material.

N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Textransfer Importação e Distribuição de Filmes de Termo Transferência Ltda.

Avenida Júlio Victorello nº 645 - sala A, Distrito Industrial V, Araras, SP, Brasil

CEP 13600-970 – Caixa Postal nº 132

TEL. (19) 3544 2542 – FAX (19) 3544 1583

E-mail: compras@textransfer.com.br